



## Digitálny dutinomer XT, Rozsah merania: 80-100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**3-bodové vnútorné mikrometre** na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

#### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

#### Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

### Technický opis

Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
---------------------	-----------------

Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	80 - 100 mm
Štandardná hĺbka merania	100 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Hĺbka merania s predĺžením	250 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkKS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 80-100	428605 80-100
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 80-100	428745 80-100
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 80-100	428746 80-100