



Digitálny dutinomer XT, Rozsah merania: 16-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	66 mm
Rozmer A	0,5 mm

Rozsah merania	16 - 20 mm
Hĺbka merania s predĺžením	166 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie voliteľné	0,01 / 0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100	428510 3/100
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 16-20	428605 16-20
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 16-20	428745 16-20
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 16-20	428746 16-20