



Digitálny dutinomer XT, Rozsah merania: 12,5-16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 428602 12,5-16 |
| GTIN | 5051102209964 |
| Trieda položky | 46B |

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

| | |
|---------------------|-----------------|
| Odčítanie voliteľné | 0,01 / 0,001 mm |
| Rozsah merania | 12,5 - 16 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Štandardná hĺbka merania | 62 mm |
| Rozmer A | 0,5 mm |
| Hĺbka merania s predĺžením | 162 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Séria | HCT |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device) |
| Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu |
| Rádiová aplikácia | Mobilná aplikácia HCT |
| Norma | DIN 863 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | B6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20 | 022500 20 |
| Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------------|
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14 | 484030 14 |
| Pripojovací kábel Typ R2 | 498948 R2 |
| Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ | 498952 |
| Pripojovací kábel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 12,5-16 | 428605 12,5-16 |
| Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428745 12,5-16 |
| Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428746 12,5-16 |