



## Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematic s Bluetooth, Rozsah merania: 10-12,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Trieda položky	46B

### Popis

#### Prevedenie:

**3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie** na meranie slepých otvorov od veľ. 12.5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

#### Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

#### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Meracia pištoľ, meracia hlava s protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

#### Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

## Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Štandardná hĺbka merania	58 mm
Rozsah merania	10 - 12,5 mm
Rozmer A	1,9 mm
Hĺbka merania s predĺžením	134 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20

022500 20

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2

498948 USB2

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ

498952

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76

428510 2/76

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 10-12,5

428605 10-12,5

Pripojovací kábel Typ R2

498948 R2

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11

484030 11

Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 10-12,5

428745 10-12,5

Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 10-12,5

428746 10-12,5