



Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematic s Bluetooth, Rozsah merania: 25-35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428702 25-35
GTIN	5051102208097
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Meracia pištoľ, meracia hlava s protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 35 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Rozmer A	0,5 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50

022500 50

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2

498948 USB2

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150

428510 4/150

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30

484030 30

Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ

498952

Pripojovací kábel Typ R2

498948 R2

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 25-35

428745 25-35

Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 25-35

428746 25-35