



Digitálny dutinomer XT na rýchle meranie Holematic s Bluetooth, Rozsah merania: 12,5-16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodové vnútorné rýchlomerné zariadenie na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5– 16 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Výhoda:

Veľmi rýchle a opakovateľné meranie s pištoľovou rukoväťou a konštantnou meracou silou.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Meracia pištoľ, meracia hlava s protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948. Dongle USB č. 498952. Nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	62 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Rozmer A	0,5 mm
Odčítanie	0,001 mm
Hĺbka merania s predĺžením	162 mm
Rozsah merania	12,5 - 16 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
---	------------

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20

022500 20

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ R2

498948 R2

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 12,5-16

428605 12,5-16

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ

498952

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14

484030 14

Pripojovací kábel Typ USB2

498948 USB2

Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100

428510 3/100

Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 12,5-16

428745 12,5-16

Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 12,5-16

428746 12,5-16