



## Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642800 M12
GTIN	4018754006441
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky XZN.

**Norma:**

**DIN 2324**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

pre skrutky	M12
Ø na strane vstupu	23,7 mm
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

