



## 6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643200 10
GTIN	4018754006281
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643229

### Technický opis

Dĺžka	60 mm
Šestšhran	10 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

