



6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 3/8palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643210 3/8
GTIN	4018754008391
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	60 mm
Šestšhran	3/8 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča