



1/2 palcový drážkový skrutkovač, pre skrutky: M14



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643100 M14
GTIN	4018754006625
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky Ribe CV.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Ø na strane vstupu	23,7 mm
pre skrutky	M14
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	Skrutkovač s klinovým ozubením
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča