



6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Šesthran: 5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626064 5
GTIN	7610733200894
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Technický opis

Dĺžka ramien	95×30 mm
Šesthran	5 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9
--	----------