

HOLEX**Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642850 M10
GTIN	4045197562425
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:**DIN 2324****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22 mm
pre skrutky	M10
Dĺžka	60 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča