

**Mitutoyo****Štandardné lineárne pravítko zvislé, Rozsah merania: 100mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499402 100
GTIN	4946368128368
Trieda položky	44A

## Popis

### Prevedenie:

S **absolútnou elektronikou** a veľkými, ľahko čitateľnými číslicami na displeji. Jednorazové nastavenie nulovej polohy, ktorá zostane absolútnou nulou až do ďalšej výmeny batérie (približne 1,5 roka). Najvyššia presnosť merania aj pri najvyššej rýchlosti posunu. Funkcia ZERO/ABS – nastavenie nuly a prepnutie z relatívneho merania na absolútne meranie.

Vstavané posuvné meradlo s kapacitným, elektronickým meracím systémom. **Vertikálna montáž.**

### Použitie:

Vhodné na meranie a polohovanie na obrábacích strojoch, prípravkoch atď.

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497085.

## Technický opis

Celková dĺžka L <sub>2</sub>	220 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm

Rozsah merania	0 - 100 mm
Dĺžka meracej lišty L <sub>1</sub>	244 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Hmotnosť	250 g
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Vstavané posuvné meradlo

## Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S11E	498966 S11E