



6-hranný uhlový klúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Šesťhran: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 626064 10 |
| GTIN | 7610733200924 |
| Trieda položky | 63D |

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a **s práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Technický opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Dĺžka ramien | 135×46 mm |
| Šesťhran | 10 mm |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Druh produktu | Skrutkovač |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9 | 627255 9 |
|--|----------|