

**6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 7/32palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643210 7/32
GTIN	4018754008360
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

Dĺžka	60 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Šestšhran	7/32 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča