

## Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC180, Typ: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 5
GTIN	4013349643896
Trieda položky	57L

### Popis

#### Prevedenie:

Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

#### Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min<sup>-1</sup>, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

#### Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnyim olejom č. 084205.

### Technický opis

Pracovná dĺžka L <sub>3</sub>	40 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	5,5 mm
vhodné pre Ø otvora	4,1 - 5 mm
Ø stopky D <sub>5</sub>	2,1 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vnútorná kefa

