



Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s guľovou hlavou chrómovaná, Počet skrutkovačov: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626065 8
GTIN	7610733085576
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626063: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

626063 4

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 4

Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8

626250 8

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 8

626063 8

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 2

626063 2

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 6

626063 6

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 5

626063 5

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 1,5

626063 1,5

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 3

626063 3

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet
upínačov 9

627255 9

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavouchrómovaná
Šest'hran 2,5

626063 2,5