

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 8X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 617600 8X10   |
| GTIN             | 4018754021246 |
| Trieda položky   | 63A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

**STAHLWILLE** – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

**Technický opis**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| maximálny Ø krúžku $D_1$ max       | 13,5 mm             |
| Dĺžka kľúča L                      | 115 mm              |
| Rozmer cez steny $_2$              | 10 mm               |
| maximálny Ø krúžku $D_2$ max       | 16 mm               |
| Rozmer cez steny $_1$              | 8 mm                |
| maximálna výška krúžku $h_{1\max}$ | 6 mm                |
| Rozmery cez steny                  | metrické            |
| Nastavenie krúžku                  | 0 Stupeň            |
| Výrobný postup                     | kovaný v zápustke   |
| Materiál                           | chróm-legovaná oceľ |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Povrch        | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč                       |