

**Obojstranný Očkový klúč, plochý zalomený, Rozmer cez steny: 16X17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

Rozmer cez steny $_1$	16 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	12,5 mm
Dĺžka kľúča L	248 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_1\max$	22,7 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_2\max$	24,1 mm
Rozmer cez steny $_2$	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

