

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 21X24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	617600 21X24
GTIN	4018754021390
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

**STAHLWILLE** – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

**Technický opis**

maximálny Ø krúžku $D_2$ max	34,7 mm
Rozmer cez steny $_1$	21 mm
maximálny Ø krúžku $D_1$ max	30,5 mm
Rozmer cez steny $_2$	24 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	10,8 mm
Dĺžka kľúča L	235 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč