

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 24X27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	617600 24X27
GTIN	4018754021406
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

STAHLWILLE – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

maximálny Ø krúžku D_2 max	38,5 mm
Rozmer cez steny $_1$	24 mm
Dĺžka kľúča L	290 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	11 mm
Rozmer cez steny $_2$	27 mm
maximálny Ø krúžku D_1 max	35 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč