

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 27X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	617600 27X32
GTIN	4018754085187
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

**STAHLWILLE** – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

**Technický opis**

Rozmer cez steny <sub>2</sub>	32 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>1</sub> max	38,5 mm
maximálna výška krúžku h <sub>1</sub> max	12,8 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>2</sub> max	45,5 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	27 mm
Dĺžka kľúča L	320 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč