

**Dvojitý očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 14X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

**STAHLWILLE** – S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom **AS-Drive**.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiál:**

**STAHLWILLE** – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

**Technický opis**

maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	7,5 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_2\max$	23 mm
Dĺžka kľúča L	165 mm
Rozmer cez steny $_2$	15 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_1\max$	21,5 mm
Rozmer cez steny $_1$	14 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Skrutkový kľúč