

**Obojstranný Očkový klúč, plochý zalomený, Rozmer cez steny: 20X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	280 mm
maximálny Ø krúžku D ₁ max	28,5 mm
maximálna výška krúžku h ₁ max	14,5 mm
maximálny Ø krúžku D ₂ max	31,3 mm
Rozmer cez steny ₂	22 mm
Rozmer cez steny ₁	20 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

