



## 6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý, Šesthran: 7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643300 7
GTIN	4018754006960
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

### Technický opis

Šesthran	7 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	120 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča