

**Sada obojstranných očkových kľúčov s plochým zalomením, Počet kľúčov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	616510 8
GTIN	4018754081097
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Obsah:

Po 1 dvojčokovom kľúci c. 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Technický opis

Počet kľúčov	8
Rozmery cez steny	metrické
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 12X13	616500 12X13
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 6X7	616500 6X7
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 14X15	616500 14X15
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 8X9	616500 8X9
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 18X19	616500 18X19
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 20X22	616500 20X22
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 10X11	616500 10X11
Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený Rozmer cez steny 16X17	616500 16X17