

**Obojstranný Očkový klúč, plochý zalomený, Rozmer cez steny: 12X13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 616500 12X13 |
| GTIN | 4018754021703 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Rozmer cez steny $_2$ | 13 mm |
| maximálna výška krúžku $h_{1\ max}$ | 10,5 mm |
| maximálny \varnothing krúžku $D_1\ max$ | 17,3 mm |
| Dĺžka kľúča L | 203 mm |
| Rozmer cez steny $_1$ | 12 mm |
| maximálny \varnothing krúžku $D_2\ max$ | 18,6 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |

