

**Pevný mikroendoskop, Ø 1,8 mm, Pracovná dĺžka (bez objektívu): 95****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492744 95
GTIN	
Trieda položky	49C

**Popis****Prevedenie:**

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.

Malý priemer na meranie malých obrobkov.

**Vhodné pre:**

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

**Zvláštne príslušenstvo:**

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

**Upozornenie:**

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.

**Technický opis**

Smer pohľadu	0 Stupeň
Uhol otvorenia	30 Stupeň
Pracovná dĺžka (bez objektívu)	95 mm
Ø sondy	1,8 mm
Atribút Názov produktu	Ø 1,8 mm
Druh produktu	Endoskop

---

**Príslušenstvo**

Ohybný svetelný vodič Pracovná dĺžka 1800	492850 1800
Zdroj studeného svetla LED Typ FX4000	492860 FX4000
Zdroj svetla LED	492846
Endoskopie-Videokamera CCD	492837