



## Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX45



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643650 TX45
GTIN	4018754006694
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643629

### Technický opis

Rozmer profilu A	7,8 mm
Profil Torx®	TX45
Dĺžka	55 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

