



6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou, Šesthran: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643450 10
GTIN	4018754007363
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Na skrutkovanie pod uhlom do 25°.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643439

Technický opis

Šesthran	10 mm
Dĺžka	100 mm
Ø na strane vstupu	22,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
s guľôčkovou hlavou	áno

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča