



## Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 643650 TX25   |
| GTIN             | 4018754006656 |
| Trieda položky   | 63A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643629

### Technický opis

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Dĺžka              | 55 mm                       |
| Profil Torx®       | TX25                        |
| Ø na strane vstupu | 22,7 mm                     |
| Rozmer profilu A   | 4,4 mm                      |
| Pohonný štvorhran  | 1/2 palec                   |
| Výstupný profil    | skrutkovač na skrutky TORX® |
| Druh produktu      | Vložka nástrčného kľúča     |

