



Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643650 TX30
GTIN	4018754006670
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643629

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,7 mm
Dĺžka	55 mm
Profil Torx®	TX30
Rozmer profilu A	5,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

