



Štartovací a blokový klúč, Rozmery klúčov: 11X13mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Očkový klúč so zápusťovým kovaním v tvare oblúka. Veľkosti klúčov s presnými toleranciami. Dvojitá profilová stopka tvaru T s odolnosťou proti krúteniu. S profilom **AS-Drive**.

Použitie:

Špeciálne navrhnutý na práce na bloku motora, napr. montáž karburátora, alternátora atď. a všade tam, kde sú skrutky a matice len ťažko prístupné pre bežné očkové klúče.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Technický opis

Rozmer cez steny ₁	11 mm
Rozmer cez steny ₂	13 mm
Dĺžka klúča	150 mm
Ø krúžku D ₁	16,5 mm
Ø krúžku D ₂	19,5 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška hlavy h	6,5 mm
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	chróm-legovaná oceľ

Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Kružková strana AS-drive	áno
Tvar oblúka	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč