

**Rázový očkový klúč, rovný, Rozmer cez steny: 55mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619000 55
GTIN	4018754023219
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke, s krátkou, silnou profilovanou stopkou a zosilneným dorazovým koncom. Extrémne tenký krúžok, veľkosti kľúča s presnou toleranciou pre skrutkovacie práce na najužších miestach. Krúžok je vyšší ako normované matice, preto bez upnutia kľúča. Silnejší ako akákoľvek skrutka.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, lakovaná na zeleno.

**Technický opis**

Ø krúžku D	76 mm
Dĺžka kľúča L	300 mm
Rozmer cez steny	55 mm
Výška krúžku h	38 mm
Norma	<b>DIN 7444</b>
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	zeleno lakovaný
Druh produktu	Skrutkový kľúč

