



6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Šesthran: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627372 6
GTIN	7610733243730
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Povrch poniklovaný, chrómovaný s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

Dĺžka ramien	191×19 mm
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Povrch	práškovy nanášaný
Šesthran	6 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

