



## 12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 2palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	644600 2
GTIN	4018754009497
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

**Norma:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

### Technický opis

Rozmer cez steny	2 palec
Ø na strane výstupu	67 mm
Dĺžka	80 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča