



12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.1/16palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	644600 1.1/16
GTIN	4018754009350
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Dĺžka	54 mm
Rozmer cez steny	1,1/16 palec
Ø na strane výstupu	38,5 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča