



6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesthran: 1,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627370 1,5
GTIN	7610733218967
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

Dĺžka ramien	82×6 mm
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Šesthran	1,5 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

