



6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesthran: 2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627370 2
GTIN	7610733218974
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Technický opis

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Dĺžka ramien	92×7 mm
Šesthran	2 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

