

**HOLEX****Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 10X11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

maximálny Ø krúžku $D_2$ max	21,4 mm
Rozmer cez steny $_1$	10 mm
maximálny Ø krúžku $D_1$ max	19,4 mm
Rozmer cez steny $_2$	11 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	8,5 mm
Dĺžka kľúča L	153 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	<b>DIN 3118 / ISO 3318</b>

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč