

HOLEX**Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 10X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 10X12
GTIN	4045197673350
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	8,5 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	8 mm
Rozmer cez steny z_2	12 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_1\max$	19,4 mm
Rozmer cez steny z_1	10 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_2\max$	21,4 mm
Dĺžka kľúča L	153 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč