

Garant**NC predvrtáky HSS-E-PM č. 112010 s plastovým boxom 90°, Typ: 6-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Trieda položky	11A

Popis**Prevedenie:**

Súprava NC navrtavákov v plastovom boxe.

Výkonný navrtavák NC.

Rezný materiál z práškoveho metalurgického substrátu **pre vysoké nároky** na životnosť nástroja a presné centrovanie. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu v nehrdzavejúcich oceliach. Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou – vďaka tomu ľahké navrtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaneho otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

S unášacími plochami podľa DIN 1835-B.**Obsah:**

4 navrtaváky NC č. 112010.

Obsah:

Po 1 NC navrtávaci: Gr. 6; 8; 10; 12.

Rozsah balenia:

4-dielna súprava navrtavákov NC s plastovým boxom.

Upozornenie:

Použite otáčky pre skutočný \varnothing vrtania (nie všeobecne pre vonkajší \varnothing vrtania).

Technický opis

Menovité -Ø D _c	8 mm
Menovité -Ø D _c	12 mm
Menovité -Ø D _c	6 mm
Menovité -Ø D _c	10 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol špičky	90 Stupeň
Stopka	DIN 1835 B s h5
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

Príslušenstvo

NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10	112010 10
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8	112010 8
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6	112010 6
NC navrtávak HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12	112010 12