

**HOLEX****Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 17X19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Dĺžka kľúča L	213 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	12 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_1\max$	31,2 mm
Rozmer cez steny $_2$	19 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	13 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_2\max$	33,3 mm
Rozmer cez steny $_1$	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	<b>DIN 3118 / ISO 3318</b>

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč