

**6 hranný skrutkovač na elektroniku Typ micro, Šesthran: 0,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627470 0,7
GTIN	4013288032072
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s **otočným uzáverom** s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná **zóna rýchleho otáčania** na rýchle a efektívne skrutkovanie a **zóna výkonu** na prenos vyšších krútiacich momentov.

Čepel vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

**Profil Hex-Plus** zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment.

**Použitie:**

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

**Technický opis**

Dĺžka čepele	40 mm
Šesthran	0,7 mm
Celková dĺžka	137 mm
Označenie výrobcu	2054 Micro
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač