

**12-bodová vložka, 1 palec, Rozmer cez steny: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	647000 50
GTIN	4018754009930
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti kľúčov s presnými toleranciami. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	50 mm
Dĺžka	80 mm
Ø na strane výstupu	66 mm
Pohonný štvorhran	1 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

