



## 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou plne izolovaný, Šesthran: 5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627440 5
GTIN	4010995279295
Trieda položky	63K

### Popis

#### Prevedenie:

Plastová priečna rukoväť odolná voči nárazom, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, leštená, s nastriekanou ochrannou izoláciou.

**Izolované do 1000 V, zhotovené podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

### Technický opis

Šesthran	5 mm
Dĺžka čepele	150 mm
Celková dĺžka	182 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač