

**CBN tanierový brúsny kotúč D×T×H (mm), 100×21×20, Typ: B126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597410 B126
GTIN	9003176005566
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN** vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomernej vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. **Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Použitie:**

**Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.**

**Technický opis**

Zrornosť	B126
Špecifikácia	B126C75B AMIGO-HSS.
Skratka pre brúsivo	CBN
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov

Brusivo	kubický nitrid bóru
Tvar	12C2F
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	21 mm
Atribút Názov produktu	100×21×20
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	5 mm
Brúsne obloženie Výška X	4 mm
Brúsne obloženie Šírka U	5 mm
Druh produktu	Brúsny tanier

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		