

**Obojstranný klíbový klúč, Rozmer cez steny: 17X19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie; presné tolerancie veľkostí klúčov; 12-hran. Vstavaná tlaková pružina drží hlavy v príslušnej polohe.

Stabilná dvojité stopka s T-profilom; s tenkostennými, hlbokými hlavami s profilom AS-Drive. Pohyblivé hlavy (prestavitel'né až do 220°).

Materiál:

Chróm-legovaná ocel', chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Technický opis

Dĺžka klúča L	250 mm
Ø hlavy D ₁	23,7 mm
Ø hlavy D ₂	26,3 mm
Rozmer cez steny ₁	17 mm
Rozmer cez steny ₂	19 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Nástrčný klúč