

**Diamantový komoda s upínaním MK1, Hmotnosť diamantu: 1,5kt****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	599720 1,5
GTIN	9003178055569
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orovnávače sú dimenzované ako **jednorazové** nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.)

S miestom na kľúč pre ľahkú demontáž. Na rovné, **mierne konkávne a konvexné** profily brúsnych kotúčov na vonkajšie valcové, ploché, **vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie**. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúča pre oba smery osi). Keď chcete dosiahnuť rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otáčajte orovnávac v držiaku o 90°.

**Použitie:**

Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (voľná dĺžka < 2×D) zabráni problémom s vibráciami. Na rovné, **mierne konkávne a konvexné** profily brúsnych kotúčov na vonkajšie valcové, ploché, **vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie**. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúča pre oba smery osi). Keď chcete dosiahnuť rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otáčajte orovnávac v držiaku o 90°.

**Technický opis**

Hmotnosť diamantu	1,5 kt
Typ zarovňavania	jednozrnné
Celková dĺžka L	49 mm

pre rozmery brúsnych diskov	Ø400×100 – Ø800×50 mm
Ø hlavy D <sub>2</sub>	12,4 mm
Skratka pre brúsivo	D
Druh produktu	Ručný orovnávací nástroj