

**Obojstranný klíbový klúč, Rozmer cez steny: 14X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie; presné tolerancie veľkostí klúčov; 12-hran. Vstavaná tlaková pružina drží hlavy v príslušnej polohe.

Stabilná dvojité stopka s T-profilom; s tenkostennými, hlbokými hlavami s profilom AS-Drive. Pohyblivé hlavy (prestavitel'né až do 220°).

Materiál:

Chró-m-legovaná oceľ, chró-movaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Technický opis

Ø hlavy D ₂	20,9 mm
Rozmer cez steny ₁	14 mm
Ø hlavy D ₁	19,7 mm
Rozmer cez steny ₂	15 mm
Dĺžka klúča L	227 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Nástrčný klúč